



10	24004075	ELETTRODO-10	INOX AISI 304	5.8	1000	67011140	CGL125-10S4
10	24004074	ELETTRODO-7	INOX AISI 304	5.8	700	67011130	CGL125-7S4
10	24004003	ELETTRODO-5	INOX AISI 304	5.8	500	67011120	CGL125-5S4
10	24004001	ELETTRODO-3	INOX AISI 304	5.8	300	67011110	CGL125-3S4
9	24002002	PUNTALE CONICO	AVP ZINCATO				
8	32000010	ISOLANTE CONICO	PTFE G400				
7	24000001	CORPO 3/8"	INOX AISI 303				
6	32000011	ISOLANTE CILINDRICO	PTFE G400				
5	21570002	CONTRODADO M4	AVP ZINCATO				
4	22010011	ROND.GROWER M4	Fe/Zn 8c1B				
3	21050030	DADO AUTOBL.DIN982	Fe/Zn 8c1B				
2	14000001	TERM.FAST 6.3	INOX AISI 304				
1	31000008	CAPUCCIO PROT.	EPDM				
Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	D	LX	Codice	Descrizione

1		Revisione Generale, ritatto disegno a Cad		02.03.14	MGS	02.03.14	S.Ottolind	02.03.14	MGS
REV.	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	DISEGNATO	SOSTITUISCE	CONTROLLO	DATA	FIRMA	APPROVATO
DATA	15.03.96	15.03.96	15.03.96	CODICE		67011XXX			
FIRMA	Barbano	Brambilla	R.Sorba						
DISEGNATO	CONTROLLO	APPROVATO							

MAT. vedi tabella

TRATT.



SONDA CONDUTTIVA DI LIVELLO CGL 125-XS4

INDICE DI REVISIONE

SCALA 2:1

TOLL.GEN. ±0.20

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta.

All right strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority.