


10	24004075	ELETTRODO-10	INOX AISI 304	5.8	1000	67011139	CGL125-10SS4
10	24004074	ELETTRODO-7	INOX AISI 304	5.8	700	67011132	CGL125-7SS4
10	24004003	ELETTRODO-5	INOX AISI 304	5.8	500	67011122	CGL125-5SS4
10	24004001	ELETTRODO-3	INOX AISI 304	5.8	300	67011112	CGL125-3SS4
9	24002003	PUNTALE CONICO	INOX AISI 304				
8	32000010	ISOLANTE CONICO	PTFE G400				
7	24000001	CORPO 3/8"	INOX AISI 303				
6	32000011	ISOLANTE CILINDRICO	PTFE G400				
5	21570002	CONTRODADO M4	AVP ZINCATO				
4	22010011	ROND.GROWER M4	Fe/Zn 8c1B				
3	21065030	DADO AUTOBL.DIN982	INOX AISI 304				
2	14000001	TERM.FAST 6.3	INOX AISI 304				
1	31000008	CAPUCCIO PROT.	EPDM				
Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	D	LX	Codice	Descrizione

1		Revisione Generale, ritatto disegno a Cad			02.03.14	MGS	02.03.14	S.Ottolind	02.03.14	MGS
REV.	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	DISEGNATO	DATA	FIRMA	CONTROLLO	DATA	FIRMA	APPROVATO
DATA	15.03.96	15.03.96	15.03.96							
FIRMA	Barbano	Brambilla	R.Sorba							
DISEGNATO	CONTROLLO	APPROVATO								
		CODICE		67011XXX		SOSTITUISCE		SOSTITUITO DA		
		MAT. vedi tabella				DATA		DATA		SCALA
		TRATT.				DATA		DATA		2:1
						DATA		DATA		TOLL.GEN.
						DATA		DATA		±0.20
						DATA		DATA		INDICE DI REVISIONE
						DATA		DATA		① 6
						DATA		DATA		2 7
						DATA		DATA		3 8
						DATA		DATA		4 9
						DATA		DATA		5 10


**STEELCONTROL**

**SONDA CONDUTTIVA DI LIVELLO CGL 125-XSS4**

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta.  
 All right strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority.